

# ULTRASONIC 4

## DETERGENTE PARA PIEZAS DE ALUMINIO

ULTRASONIC-4 está formulado para ser usado como detergente para la limpieza de piezas y utillaje de aluminio por inmersión en máquinas de limpieza por ultrasonidos.

Con su equilibrada formulación tiene propiedades indicadas para eliminar sedimentos incrustados de grasa, aceite o cualquier otro tipo de suciedad difícil, evitando que se re deposite sobre las piezas ya limpias.

### DOSIS Y FORMA DE USO

ULTRASONIC-4 se utilizará diluido en el agua del depósito de ultrasonidos a una proporción entre el 2 y 5%.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	AZUL
ASPECTO	LÍQUIDO TRANSPARENTE
OLOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	1,12 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH 1%	10,9 +/- 0,5

### CONTIENE ENTRE OTROS COMPONENTES

Entre 5 – 15 %	Tensioactivos no iónicos
Menos 5%	Tensioactivos aniónicos
Menos 5 %	Fosfatos
Menos 5%	Etilendiamino tetraacético (EDTA) y sus sales

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.