

# ULTRASONIC 4

## NETTOYEUR POUR PIÈCES EN ALUMINIUM

ULTRASONIC-4 est formulé pour être utilisé comme détergent pour nettoyer les pièces en aluminium dans les machines de nettoyage à ultrasons.

Grâce à sa formulation équilibrée a des propriétés indiquées pour enlever la graisse des sédiments incrustés, d'huile ou de tout autre type de saleté tenace, empêchant redéposer sur les pièces et propre.

### DOSAGE ET UTILISATION

ULTRASONIC-4 est utilisé dilué dans l'eau du réservoir de la machine à ultrasons à un rapport entre 2 à 5%.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR	BLEU
ASPECT	LIQUIDE TRANSPARENT
ODEUR	CARACTÉRISTIQUE
DENSITÉ	1,12 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH 1%	10,9 +/- 0,5

### CONTIENT

Entre 5 – 15 %	Tensoactifs non ioniques
Moins du 5%	Tensoactifs anioniques
Moins du 5 %	Phosphates
Moins du 5%	EDTA et ses sels

Ce produit répond à la législation existante sur la biodégradabilité et du règlement technique de la santé sur les détergents.