

ULTRASONIC TENSO

DÉTERGENT NEUTRE BOOSTER

ULTRASONIC TENSO est spécialement formulé pour être utilisé comme détergent active à machines de nettoyage à ultrasons par immersion.

Il est utilisé en tant que produit de lavage pour augmenter la puissance de cavitation des produits acides et des produits alcalins utilisés dans le nettoyage à ultrasons.

DOSAGE ET UTILISATION

ULTRASONIC TENSO est utilisé dilué dans l'eau du réservoir de la machine à ultrasons dans des proportions entre 0,1 et 0,5% selon la ténacité du sol à enlever.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COULEUR: BRUN

ASPECT: LIQUIDE TRANSPARENT

ODEUR: CARACTÉRISTIQUE

DENSITÉ: 1,07 +/- 0,05 g/cm³

pH 1%: 7,2 +/- 0,5

CONTIENT

Entre 15-30 % Tensioactifs non ioniques

Preservateurs: Methyl isothiazolinone, Benzyl isothiazolone

Ce produit répond à la législation existante sur la biodégradabilité et du règlement technique de la santé sur les détergents.

www.tierratech.com