

ULTRASONIC 4

DETERGENTE PER PARTI IN ALLUMINIO

ULTRASONIC-4 È formulato per essere utilizzato come detergente per la pulizia di parti e stampi per alluminio mediante immersione in macchine ad ultrasuoni per la pulizia.

Con la sua formulazione equilibrata ha dimostrato proprietà per rimuovere incorporati sedimenti di grasso, olio o qualsiasi altro tipo di testardo, evitando che ci deposito sulle parti già pulite.

DOSSAGIO E MODALITÀ D'USO

ULTRASONIC-4 essere utilizzato diluito in acqua nel serbatoio dell'ultrasuono ad un tasso tra 2% e 5%.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORE	AZZURRO
ASPETTO	LIQUIDO TRASPARENTE
ODORE	CARATTERISTICO
DENSITA	1,12 +/- 0,05 g/cm ³
pH 1%	10,9 +/- 0,5

CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

5 – 15 %	Tensioattivi non-ionici
< 5%	Tensioattivi anionici
< 5%	FosfatI
< 5%	EDTA (etilendiamintetracetato de tetrasodio) ed i sali

Questo prodotto è conforme con la legislazione vigente sulla biodegradabilità e il regolamento tecnico sanitario relativo ai detersivi.