

# ULTRASONIC - 7

## SGRASSANTE CONCENTRATO

ULTRASONIC-7 è uno sgrassante high-tech concentrato atto a la pulizia di ferro, acciaio, acciaio galvanizzato e alluminio a apparecchi di pulizia ad ultrasuoni.

ULTRASONIC-7 è uno sgrassante liquido alcalino con inibitori a superfici galvanizzati e di alluminio.

Possiede un potente effetto detergente dello sporco evitando la rideposizione successiva in superficie.

### Condizioni d'uso

Nel bagno ad ultrasuoni è stato usato diluito in acqua con un rapporto tra 0,5% ed 10%, in funzioni dello sporco a eliminare. Ad una temperatura tra 40-80 °C.

### Metodo di controllo

Campionatura:	20 ml. bagno.
Diluizione:	80-90 ml. acqua distillata
Indicatore:	Blu di bromofenolo.
Reattivo:	Acido solforico sol. 0,1 normale (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0,1N).
Viraggio:	Dal blu al giallo.
Fattore:	0,152
Calcoli:	cc. H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 0,1 N x 0,152 = % ULTRASONIC-7

### Dati tecnici

Riferirsi a scheda dati di sicurezza per maggiori dati di conoscenza

### Conservazione, tossicità e precauzioni

Conservare tra 5 ed 30°C (spazi asciutti non esposti a luce solare)