

# ULTRASUONI-MX

## DETERGENTE NEUTRO

### SPECIFICHE TECNICHE

ULTRASONIC MX è un prodotto appositamente formulato per essere utilizzato come detergente attivo per la pulizia degli attrezzi mediante immersione in macchine per la pulizia ad ultrasuoni. È usato come prodotto adatto per la maggior parte dei materiali e metalli.

### DOSAGGIO E MODALITÀ D'USO

ULTRASONIC MX verrà utilizzato diluito nell'acqua della vasca ad ultrasuoni in proporzione compresa tra 1 e 5% a seconda delle caratteristiche dello sporco da rimuovere.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

MARRONE CHIARO

ASPETTO LIQUIDO

ODORE CARATTERISTICO

DENSITÀ 1,05 +/- 0,05

pH 1% 8 +/- 0,5

### CONTIENE TRA GLI ALTRI COMPONENTI

Tra 15 - 30% Tensioattivi non ionici Meno  
dell'1% Fosfonati

Questo prodotto è conforme alla normativa vigente sulla Biodegradabilità e al Regolamento Tecnico Sanitario sui Detergenti.