

ULTRASONIC 4

DETERGENTE PARA AS PEÇAS DE ALUMÍNIO

ULTRASONIC-4 é formulado para ser usado como detergente para a limpeza de peças e ferramental para o alumínio por imersão em limpeza ultra-sônica de máquinas.

Com sua formulação balanceada tem demonstrado Propriedades para remover sedimentos incorporados de graxa, óleo ou qualquer outro tipo de teimoso, evitando que é re depósito nas partes já limpos.

DOSAGEM E MODO DE UTILIZAÇÃO

ULTRASONIC-4 ser usado diluído em água no tanque do ultra-som a uma taxa entre 2% e 5%.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COR	AZUL
APARÊNCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE
ODOR	CARACTERÍSTICO
DENSIDADE	1,12 +/- 0,05 g/cm ³
pH 1%	10,9 +/- 0,5

CONTÉM, ENTRE OUTROS COMPONENTES

Entre 5 – 15 %	Tensoactivos não-iônicos
Menos 5%	Tensoactivos aniônicos
Menos 5 %	Fosfatos
Menos 5%	(EDTA) etilendiamino tetracetato e respectivos sais

Este producto cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre Detergentes.